

PHILIPS

คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
แบบท่อบัลลาสต์ภายนอก

PL-L

55 วัตต์

4 ขา

โทนแสงสีขาว

927908786572



อายุการใช้งานยาวนานและ กำลังส่องสว่างที่ยั่งยืน

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลอด PLL มีกำลังส่องสว่างมากกว่าหลอด PLL แบบเดิม แต่ยังให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 15000 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ทางเลือกที่คงทน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- บริดจ์เทคโนโลยีช่วยให้คอมไฟ PLL มีกำลังส่องสว่างมากขึ้น

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน

บริดจ์เทคโนโลยี (Bridge Technology)

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้คอมไฟ PLL มีกำลังส่องสว่างมากกว่าคอมไฟ PLL

แบบเดิม แล้วยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง

12000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

บ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: 4 Pin
- หรีแสงได้: ได้

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- หมายเหตุสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 6500
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 4,600 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 82 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 55.0

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 4,500 lm
- รูปทรง: Tube
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: 2G11



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.519

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com