

**PHILIPS**

หลอดฟลูออเรสเซนต์  
ชนิดแท่ง

TL-D Super 80

18 วัตต์

G13

โทนแสงสีเหลือง

927980283036



## ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการ  
สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

### ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

### ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

# ไฮไลท์

## ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สี สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- ช่อง: GU10

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 83
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 3000
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 75 lm/W

### การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 18 W
- การใช้พลังงาน: 18 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,350 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500285584
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 2.7 cm
- ความยาว: 60.6 cm
- ความกว้าง: 2.7 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 927980283036



วันที่ออก: 2024-03-18  
เวอร์ชัน: 0.584

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)