

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง


TL-D Super 80

36 วัตต์

G13

โทนแสงสีเหลือง

927982283036



ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการ
สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวากว่าเดิม ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลต์

ประหยัดพลังงาน
เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับ
เทคโนโลยี BrightBoost เพื่อให้การให้สี
สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อ: GU10
- CRI: ไม่มี

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 83
- หมายเหตุสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 3000
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 90 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 36

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 3,250
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- CRI: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500285591
- น้ำหนักสุทธิ: 0.14 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- ความสูง: 2.7 cm
- ความยาว: 121.5 cm
- ความกว้าง: 2.7 cm



วันที่ออก: 2025-09-06
เวอร์ชัน: 0.578

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการทำใดๆ ที่ขัดต่อข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอแนะทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com