

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง


TL-D Super 80

36 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาวนวล

927982284036



ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวกว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลต์

ประหยัดพลังงาน
เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับ
เทคโนโลยี BrightBoost เพื่อให้การให้สี
สดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อ: GU10
- CRI: 90

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- หมายเหตุสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 4000 K
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 90 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 36 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 3,250 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- หมายเหตุ: ไช
- ฐานหลอด: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500285614
- น้ำหนักสุทธิ: 0.14 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- ความสูง: 2.7 cm
- ความยาว: 121.5 cm
- ความกว้าง: 2.7 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.578

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือ
รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่
ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อข้อมูลนี้ ข้อมูลที่
นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอแนะทางการค้าใดๆ และไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com