

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง


TL-D Super 80

58 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาวนวล

927983284036



ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิต ชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการ
สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวากว่าเดิม ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน
เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับ
เทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สี
สดใสร่าและแสงสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: GU10
- หรีแสงได้: ไม่มี

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 4000
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 88 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 58.5

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 5,150
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.645

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอแนะทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com