PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular

TL-E Super 80

32 วัตต์

G10q

โทนแสงสีขาว

928026386574

ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

Philips Color 80s ให้แสงที่มากกว่าเพื่อความสว่างเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวากว่าเคย ด้วยคุณภาพแสงสูง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีสันสดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- ช่อง: G10q
- หรี่แสงได้: ไม่มี

ความทนทาน
- อายุการใช้งานสิ้น: 8,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 6500
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,310 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 72 lm/W

การใช้พลังงาน
- การใช้พลังงาน: 32.0

ข้อมูลทางเทคนิค
- กำลังส่องสว่าง: 2,310 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular
- หรี่แสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G10q

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500640383
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3 kg
- ความสูง: 30.5 cm
- ความยาว: 3.5 cm
- ความกว้าง: 30.8 cm

วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.526

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com