

# PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์  
Circular

สีมาตรฐาน TL-E

40 วัตต์

G10q

โทนแสงสีขาว

928027405436



## แสงสว่างเพื่อการใช้งานที่ ไวใจได้

Philips TL/TLDs ให้แสงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเปลี่ยนหลอดน้อยลง  
มอบแสงส่องสว่างเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ใช้สอยทั่วไป

### ให้แสงสว่างสดใส

- ให้สีมาตรฐานด้วยการจำลองเปรียบเทียบสีระดับกลาง
- กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

# ไฮไลท์

ให้สีมาตรฐาน  
กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

กำลังส่องสว่างสูงจะให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าด้วย  
ความสว่างที่มากกว่าและทำให้การประยุกต์ใช้  
แสงในบ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- ชื่อง: G10q
- หรีแสงได้: ไม่มี

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 8,000 ชั่วโมง

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 72
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 6200
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,500 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 62 lm/W

### การใช้พลังงาน

- ขนาดวัตต์: 40 W
- การใช้พลังงาน: 40.0 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,470 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G10q

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500559913
- น้ำหนักสุทธิ: 0.25 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.39 kg
- ความสูง: 41 cm
- ความยาว: 3.5 cm
- ความกว้าง: 41 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 928027405436



วันที่ออก: 2024-09-07  
เวอร์ชัน: 0.442

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)