

PHILIPS

Pasture Duvar Aplađı
60 W E27 Ampulsüz

myGarden

Ampul yok

Siyah

Su Geçirmez



16270/30/PN



Harika dıř mekan anları yaratın

Philips myGarden'ın siyah duvar feneri modeliyle vintage görünümü dıřarıya taşıyın. Retro tasarım, dıř mekan anlarınızın tadını çıkarmanın şık bir yoludur. Yüksek kaliteli malzemeler ve siyah bitiş, kişisel tarzınıza mükemmel uyum sağlar.

Dıř mekan için tasarlandı

- Yüksek kaliteli malzemeler

Özel nitelikler

- Hava koşullarına dayanıklı

Açık havanın tadını çıkarın

- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

Özellikler

Yüksek kaliteli malzemeler

Bu Philips dış mekan lambası, üstün kaplamayla yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Bu da her türlü hava koşulunda korozyona ve lekelerle karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün sağlar.

Şık bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar ağı, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmıştır ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 100 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Klasik
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,550 kg
- Genel yükseklik: 303 mm
- Toplam uzunluk: 300 mm
- Genel genişlik: 355 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 50 Hz
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 60
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696156773
- Net ağırlık: 1,55 kg
- Brüt ağırlık: 2,33 kg
- Yükseklik: 32,3 cm
- Uzunluk: 30,8 cm
- Genişlik: 36,6 cm



Yayın tarihi: 2025-09-20
Sürüm: 0.586

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com