

PHILIPS

Parterre Direk
Lambası 7,5 W

myGarden

2700 K

Siyah

Su Geçirmez



16482/30/PO



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Philips Parterre LED siyah dış mekan direk lambası, dayanıklı bir dökme kalıp alüminyum beşikte bir ışık küpü barındırır. Zekice tasarım, dış mekanda yolların ve açık alanların üzerine yayılmış sıcak beyaz ışık ışınları yayar.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Yüksek kaliteli LED ışığı

Dış mekan için tasarlandı

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Özel nitelikler

- Hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Yüksek kaliteli LED ışığı

Bu Philips lambayla sunulan LED ampul, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığında optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden

geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Direk Lambası
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,855 kg
- Genel yükseklik: 770 mm
- Toplam uzunluk: 100 mm
- Genel genişlik: 100 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 800 lm
- Şebeke elektriği: 50 Hz
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 8 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696158869
- Net ağırlık: 1,86 kg
- Brüt ağırlık: 2,06 kg
- Yükseklik: 82,5 cm
- Uzunluk: 11 cm
- Genişlik: 11 cm



Yayın tarihi: 2025-09-06
Sürüm: 0.532

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com