

PHILIPS

Crust Zemin
Spotları/Spike 3,2 W

myGarden

2700 K

İnox

Su Geçirmez



17356/47/P0



Geceleri bahçenizi aydınlatın

Paslanmaz çelikten yapılmış bu sağlam Philips myGarden Crust LED gömme spot, bahçenizin görünümünü değiştirmeden yolları ve araba yollarını aydınlatır. Birinci sınıf malzemeler ve yüksek kaliteli Philips LED'ler, kurulduktan sonra neredeyse sıfır bakım gerektirir.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekanlar için gelişmiş ışık

- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- IP67 - hava koşullarına dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı

Bu Philips lambayla sunulan LED ampul, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası dış alanlar için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba, bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

IP67 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan ışığı özellikle nemli dış mekan ortamları için tasarlanmıştır. Suya dayanıklılığını garantilemek için sıkı testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla ifade edilir: İlk rakam toza karşı koruma seviyesini, ikincisiyse suya karşı koruma seviyesini ifade eder. Bu dış mekan ışığı, IP67 ile tasarlanmıştır: Geçici suya daldırmaya karşı korumalıdır ve yolları veya araba yollarını aydınlatmak için idealdir. Üzerinden araçla bile geçilebilir.

Uzun kullanım ömrü



Philips LED ışıklarının ortalama 25,000 saatlik kullanım ömrü vardır. Bu, günde 3 saat boyunca en az 13,000 açma/kapama düğmesi kullanıldığında yaklaşık 25 yıla eşittir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Paslanmaz Çelik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 112 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Zemin Spot Lambaları/Kazıkları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Güç tüketimi

- Watt: 3,2 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,334 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 10.5 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 10.5 cm
- Uzunluk: 12 cm
- Gömme mesafesi: 12 mm
- Genişlik: 12 cm
- Genel yükseklik: 126 mm
- Toplam uzunluk: 115 mm
- Genel genişlik: 115 mm
- Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 350
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 3 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP67 | Toz geçirmez ve geçici suya daldırmaya dayanıklı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı
- Değiştirilebilir ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696159019
- Net ağırlık: 0,33 kg
- Brüt ağırlık: 0,43 kg
- Yükseklik: 12,6 cm
- Uzunluk: 12,1 cm
- Genişlik: 12,1 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.427

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com