

PHILIPS

Buxus Duvar Apliđi
4,5 W

myGarden

2700 K

İnox

Su Geçirmez



17357/47/PO



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Paslanmaz çelikten yapılmış bu Philips Buxus LED duvar apliđi duvarınıza stil ve güç katar. İnce ve yuvarlak yapısıyla, yukarı ve aşağı bol miktarda sıcak beyaz LED ışık yansıtarak çarpıcı bir duvar aydınlatma efekti yaratır.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekanlar için gelişmiş ışık

- Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı

Bu Philips lambayla sunulan LED ampul, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası dış alanlar için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba, bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu



Duvar içi kısma anahtarıyla (dahil değildir) bu Philips ışığının parlaklığını değiştirerek odanın ambiyansını ayarlayabilir, evinizin herhangi bir özelliğini öne çıkarabilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Uzun kullanım ömrü



Philips LED ışıkların ortalama 25,000 saatlik kullanım ömrü vardır. Bu, günde 3 saat boyunca en az 13,000 açma/kapama düğmesi kullanıldığında yaklaşık 25 yıla eşittir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 112 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,659 kg
- Genel yükseklik: 140 mm
- Toplam uzunluk: 101 mm
- Genel genişlik: 126 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı: 35
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 525
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 220-240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5 W
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 4,5
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilir ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 2

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696159408
- Net ağırlık: 0,66 kg
- Brüt ağırlık: 0,74 kg
- Yükseklik: 15,6 cm
- Uzunluk: 10,6 cm
- Genişlik: 13,1 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.558

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com