

PHILIPS

Virginia Hareket
Sensörü

VIRGINIA

Beyaz

Su Geçirmez

17476/31/PN



Eve geldiğinizde ışıklar hep yansın

Bu beyaz Philips Virginia hareket sensörü, geniş algılama aralığı ve 2 yön için serbest sensör başlığı ile çoklu montaj olanaklarına sahiptir. Sensörü ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın ve güvenli akşamlar için benzersiz gece/gündüz işlevini kullanın.

Dış mekanlar için gelişmiş ışık

- Rahatlık ve güvenlik için hareket sensörü dahildir
- Manuel geçersiz kılma

Özel nitelikler

- Çoklu montaj olanakları

Evinize dönerken ışıklar sizi karşılasın

- Kurulumu kolay sensör
- Yüksek maksimum yük (akkor için 1000 W, LED için 200 W)

Dış mekanınızı kolay yoldan aydınlatın

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı
- Yüksek kaliteli sentetik malzemeler

Özellikler

Hareket sensörü dahildir



Eve döndüğünüzde sizi karşılamak veya birilerinin geldiğini bilmenizi sağlamak için bir hareket sensörü bulunmaktadır. Sensör hareket algıladığında lamba otomatik olarak yanar.

Manuel geçersiz kılma Çoklu montaj olanakları Kurulumu kolay sensör



Kolay kurulum prosedürü, otomatik sensörün lambaları ne zaman ve ne kadar süreyle yakacağını seçmeyi kolaylaştırır.

Yüksek maksimum yük (akkor için 1000 W, LED için 200 W) IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips PIR sensörü özellikle nemli dış mekan ortamları için tasarlanmıştır. Suya dayanıklılığını garantilemek için sıkı testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla ifade edilir: İlki toza karşı koruma seviyesini, ikincisi suya karşı koruma seviyesini ifade eder. Bu Philips PIR sensörü IP44 ile tasarlanmıştır: Sıçrayan suya karşı korumalıdır ve genel kullanım için idealdir.

Yüksek kaliteli sentetik malzemeler

Bu Philips PIR sensörü dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklısıdır ve uzun ömürlüdür. Yüksek kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Aksesuarlar
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,146 kg
- Genel yükseklik: 94 mm
- Toplam uzunluk: 70 mm
- Genel genişlik: 104 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Ampul teknolojisi: Uygulanamaz
- Şebeke elektriği: 50 Hz
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696176788
- Net ağırlık: 0,15 kg
- Brüt ağırlık: 0,23 kg
- Yükseklik: 11,1 cm
- Uzunluk: 7,8 cm
- Genişlik: 10,8 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.351

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com