


PHILIPS

Cinnabar Tavan
Lambası 20 W

Tavan Lambaları

4000 K

Beyaz



33365/31/17



Evinizi ışıqla dekore edin

Philips myLiving Cinnabar, evinizdeki alanları davetkar bir soğuk beyaz LED ışık havuzuyla aydınlatan beyaz renkte yuvarlak bir tavan lambasıdır. Hoş dağınık ışık, parlak bir hale etkisi ekleyen bir halka ile daha da güçlendirilir.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı
- 15 yıla kadar uzun kullanım ömrü
- Soğuk beyaz ışık
- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Oturma ve yatak odanız için tasarlandı

- Rahatlamanız ve sosyalleşmeniz için mükemmel
- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips enerji tasarruflu lamba ile hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu Philips lambaya entegre edilen LED teknolojisi, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Uzun kullanım ömrü



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu Philips LED lambada kullanılan entegre LED'ler, 13.000 açma/kapama işlemiyle 15.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir (bu değer günde ortalama 3 saatlik kullanımla 15 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya ampul değiştirme ile ilgili endişelenmeyeceğinizi bilmek mükemmel bir duygu.

Soğuk beyaz ışık



Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip lambalar sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips lamba size enerji sağlayan soğuk beyaz ışık sunar.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Rahatlamanız ve sosyalleşmeniz için mükemmel

Ailelerin bir arada geldiği, dinlendiği ve konuklarıyla sosyalleştiği oturma odaları evin kalbi konumundadır. Oturma ve yatak odalarınız için ihtiyaç duyulan aydınlatma esnek olmalı ve gün boyunca farklı kullanımlara uyum sağlayabilmelidir. Farklı ışık kaynaklarının dikkatlice yerleştirilmesi ve ışık katmanının çeşitlendirilmesi daha geniş görünlümlü bir atmosfer yaratır ve odaya sıcak ve davetkar bir his kazandırır.

Şık bir ortam oluşturun



Bu lamba, dekorasyonunuza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz bölgesel farklılıkları sağlayan atmosferi sunması için en yeni zevkler, trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 110 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 170 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,58 kg
- Genel yükseklik: 96 mm
- Toplam uzunluk: 404 mm
- Genel genişlik: 404 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 404 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2200
- Işık rengi: 4000
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696125809
- Net ağırlık: 0,58 kg
- Brüt ağırlık: 0,95 kg
- Yükseklik: 10,2 cm
- Uzunluk: 42,2 cm
- Genişlik: 42,2 cm



Yayın tarihi: 2025-09-20
Sürüm: 0.389

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com