

PHILIPS


Enneper Gömme Işık

Gömme Lambalar

Ampul yok
beyaz



50191/31/PN



Doğru ışık stilini yaratın

Philips Enneper gömme spot lamba her tarza uyum sağlayacak yüksek kaliteli malzeme ve sade çizgilerden üretilmiştir. Evinizin tarzına uygun Philips GU10 LED ampulü seçin ve kaliteli, uzun ömürlü ışığa sahip olun.

Özel nitelikler

- Ampul birlikte verilmez
- Kolay ampul değişimi

Oturma ve yatak odanız için tasarlandı

- yüksek kaliteli malzeme
- Toz yok, pas yok

Özellikler

Ampul birlikte verilmez

Bu lambanın ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışı seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.

Kolay ampul değişimi

Kullanımı kolay yeni halka, GU10 ampullerin zahmetsizce takılmasını sağlar.

yüksek kaliteli malzeme

Bu gömme spot yüksek kaliteli sentetiklerden üretilmiştir. Bu, evinizi uzun yıllar boyunca güzelleştirecek, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün elde etmenizi sağlar.

Toz yok, pas yok

Bu gömme spotun özel tozsuz, paslanmayan yüzeyi toz birikmesini en aza indirir ve ürününüzün uzun ömürlü olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Sentetik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Kolay ampul değişimi: Evet
- Entegre LED: Hayır
- Yalnızca LED için üretilmiştir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,112 kg
- Kesilecek alanın uzunluğu: 7.0 cm
- Kesilecek alanın genişliği: 7.0 cm
- Yükseklik: 4,2 cm
- Uzunluk: 9 cm
- Gömme mesafesi: 10 cm
- Genişlik: 9 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: -
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: GU10
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5.5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II
- Işık kaynağı sayısı: 1



Yayın tarihi: 2025-05-02
Sürüm: 0.1133

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com