

PHILIPS

Clockwork Tavan/ Duvar Spot Lamba 2x

Tavan/Duvar Spot
Lambaları

2200-2700 K


Beyaz

Dim edilebilir; WarmGlow

ClickFix ile kolay kurulum



53172/31/P0



Işığı ne kadar kısarsanız ışık o kadar sıcak olur

Odanızın ortamını ne yaptığınıza uyacak şekilde değiştirin. Philips WarmGlow LED spotlarla ışığı, parlak işlevsel ışıktan davetkar, rahatlatıcı, sıcak bir parlaltıya kadar, doğru ışık seviyesine sorunsuzca ayarlayabilirsiniz. Ne kadar kısarsanız, ışık o kadar sıcak olur.

Rahatlığınız ve huzurunuz için aydınlatma

- ClickFix kolay montaj
- Enerji tasarrufu yaparken kaliteli LED ışıktan yararlanın
- 30 yıla varan lamba kullanım ömrü
- Açıldığı anda parlak ışık sağlar
- Yüksek ışık çıkışı - 1000 lumen
- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
- Entegre LED lamba
- 5 yıl garantiyle içiniz rahat etsin

Gününüzün her anı için çok yönlü aydınlatma

- Dimmer'inizin bir dönüşüyle ambiyansı değiştirin

Optimum ışık etkisi için üstün tasarım

- Uzun ömürlü, kaliteli malzeme
- Maksimum esneklik için ayarlanabilir spot başı
- Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti

Özellikler

ClickFix kolay montaj



Spot ışığınızı kendi başınıza kolayca takın. ClickFix sayesinde, yardıma ihtiyaç duymazsınız. Montaj ayağını tavana monte etmeniz ve kabloları bağlamanız yeterlidir. Düğmeye basıp lambanızı açabilirsiniz.

Enerji tasarruflu LED ışık

LED ışıklar aynı ışık çıkışına sahip geleneksel lambalara kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Philips LED lamba veya ampul aldığınızda paradan tasarruf etmeye hemen başlarsınız. LED ışık ile değiştirdiğiniz her bir ışık kaynağı için yatırımınızın karşılığını daha düşük elektrik faturalarıyla hemen görürsünüz.

30 yıla varan kullanım ömrü

LED ışıklar daha uzun ömürlüdür ve ışık kaynağınızı sıkça değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bu, israfı önemli ölçüde azaltırken uzun vadede tasarruf etmenizi de sağlar.

Anında parlak ışık

Philips LED spotlar ile beklemenize gerek yoktur. Açıldıktan hemen sonra tam parlaklık düzeyine ulaşırlar. Gerçek akkora andıran sıcak beyaz ışıkları rahat ve cazip bir atmosferi anında oluşturur.

Yüksek ışık çıkışı - 1000 lumen

Evinizi yüksek kaliteli ışıkla aydınlatın

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Entegre LED lamba

Bu spotta, en iyi ışık çıkışını sağlayan kaliteli entegre LED lamba vardır.

5 yıl garanti

Tüm spot ışıklarımız dayanıklılık esas alınarak üretilmiştir. Uzun ömürlü ve kaliteli aydınlatmanın keyfini her gün çıkarabilmeniz için, ürünün tamamı 5 yıl tam garantiye sahiptir.

WarmGlow dim edilebilir ışık

Odanızın ortamını ne yaptığınıza uyacak şekilde değiştirin. Philips WarmGlow LED spotlar ile dimmer'inizin bir dönüşünde mükemmel ambiyansı yaratabilirsiniz. 2700K işlevsel parlak ışıktan rahat bir zaman için davetkar sıcak ışık olan 2200K'ye kadar yumuşak bir şekilde dimleyin. Ne kadar dimlerseniz ışık o kadar sıcak olur.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu spot lamba uzun ömürlü, kaliteli malzemelerle ve üstün işçilikle üretilmiştir. Bu özellikleri, evinizi yıllar boyunca sağlam ve dayanıklı bir ürünle aydınlatmanızı sağlar.

Kolay ayarlanabilen spot başı

Bu ayarlanabilir spot başı, ışığı en çok ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

Tanıdık bir geniş açılı ışık çıkışına (40 derece) sahip modern bir aydınlatma olan bu LED spot, hem vurgulu aydınlatma hem de genel amaçlı aydınlatma için uygundur. Mutfak, oturma odası ve yemek odasında kullanmak için idealdir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 30.000 h

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
- click!FIX montaj: Evet
- tüm kısma anahtarlarıyla uyumludur: Evet
- Yoğun ışık huzmeleri: Evet
- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Koridor
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan/Duvar Spot Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, WarmGlow

Diğer özellikler

- Verim: 111 lm/W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,690 kg
- Yükseklik: 9,0 cm
- Uzunluk: 25,5 cm
- Genişlik: 9,3 cm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1000
- Ampul teknolojisi: LED, Emniyetli Ekstra Düşük Voltaj
- Işık rengi: 2200–2700
- Şebeke elektriği: AC 220–240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 11.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilir ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 2

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8718696154519
- Net ağırlık: 0,69 kg
- Brüt ağırlık: 0,84 kg
- Yükseklik: 29,8 cm
- Uzunluk: 11,3 cm
- Genişlik: 11,3 cm



Yayın tarihi: 2025-05-07
Sürüm: 0.1619

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com