

PHILIPS

Phase Tavan/ Duvar Spot Lamba

Tavan/Duvar Spot
Lambaları

2700 K


Beyaz

Kısılabilir

Yüksek kaliteli malzeme



53300/31/16



Parlak ışıktan yumuşak ışığa, pürüzsüz kısma

Bazen yaptığınız işe uygun bir ambiyans değişikliğine ihtiyaç duyarsınız. Philips LED dim edilebilir spotlarla, günlük işler için parlak işlevsel ışıktan, dinlenme zamanı için yumuşak ışık seviyesine sorunsuzca ayarlayabilirsiniz.

Rahatlığınız ve huzurunuz için aydınlatma

- ClickFix kolay montaj
- Enerji tasarrufu yaparken kaliteli LED ışıktan yararlanın
- 30 yıla varan lamba kullanım ömrü
- Açıldığı anda parlak ışık sağlar
- Yüksek ışık çıkışı - 500 lumen
- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
- Entegre LED lamba
- 5 yıl garantiyle içiniz rahat etsin

Gününüzün her anı için çok yönlü aydınlatma

- %100 parlak ışıktan %10 yumuşak ışığa kadar pürüzsüzce kısar

Optimum ışık etkisi için üstün tasarım

- Uzun ömürlü, kaliteli malzeme
- Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti
- Maksimum esneklik için ayarlanabilir spot başı

Özellikler

ClickFix kolay montaj



Spot ışığınızı kendi başınıza kolayca takın. ClickFix sayesinde, yardıma ihtiyaç duymazsınız. Montaj ayağını tavana monte etmeniz ve kabloları bağlamanız yeterlidir. Düğmeye basıp lambanızı açabilirsiniz.

Enerji tasarruflu LED ışık

LED ışıklar aynı ışık çıkışına sahip geleneksel lambalara kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Philips LED lamba veya ampul aldığınızda paradan tasarruf etmeye hemen başlarsınız. LED ışık ile değiştirdiğiniz her bir ışık kaynağı için yatırımınızın karşılığını daha düşük elektrik faturalarıyla hemen görürsünüz.

30 yıla varan kullanım ömrü

LED ışıklar daha uzun ömürlüdür ve ışık kaynağınızı sıkça değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bu, israfı önemli ölçüde azaltırken uzun vadede tasarruf etmenizi de sağlar.

Anında parlak ışık

Philips LED spotlar ile beklemenize gerek yoktur. Açıldıktan hemen sonra tam parlaklık düzeyine ulaşırlar. Gerçek akkoru andıran sıcak beyaz ışıkları rahat ve cazip bir atmosferi anında oluşturur.

Yüksek ışık çıkışı - 500 lumen

Evinizi yüksek kaliteli ışıkla aydınlatın

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınatabilirsiniz.

Entegre LED lamba

Bu spotta, en iyi ışık çıkışını sağlayan kaliteli entegre LED lamba vardır.

5 yıl garanti

Tüm spot ışıklarımız dayanıklılık esas alınarak üretilmiştir. Uzun ömürlü ve kaliteli aydınlatmanın keyfini her gün çıkarabilmeniz için, ürünün tamamı 5 yıl tam garantiye sahiptir.

Yumuşak ve derin kısma

Odanızın ambiyansını, yaptığınız şeye uygun hale getirin. Philips Kısılabilir LED spotlarla kısma anahtarınızı çevirerek ışık parlaklığını kolayca ayarlayabilirsiniz. İşlevsel faaliyetler için %100 parlak ışık kullanırken boş zamanlarınızda rahatlamak için %10 yumuşak ışığa kadar pürüzsüz bir şekilde kısın.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu spot lamba uzun ömürlü, kaliteli malzemelerle ve üstün işçilikle üretildi. Bu özellikleri, evinizi yıllar boyunca sağlam ve dayanıklı bir ürünle aydınlatmanızı sağlar.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

Tanıdık bir geniş açılı ışık çıkışına (40 derece) sahip modern bir aydınlatma olan bu LED spot, hem vurgulu aydınlatma hem de genel amaçlı aydınlatma için uygundur. Mutfak, oturma odası ve yemek odasında kullanmak için idealdir.

Kolay ayarlanabilen spot başı

Bu ayarlanabilir spot başı, ışığı en çok ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 30.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- click!FIX montaj: Evet
- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 111 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Mutfak, Ofis, Salon
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan/Duvar Spot Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,605 kg
- Genel yükseklik: 80 mm
- Toplam uzunluk: 102 mm
- Genel genişlik: 102 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 500
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilir ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696125168
- Net ağırlık: 0,61 kg
- Brüt ağırlık: 0,67 kg
- Yükseklik: 11,8 cm
- Uzunluk: 8,3 cm
- Genişlik: 11,3 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.1527

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com