

PHILIPS

Nightingale Duvar Aplađı
35 W GU10 Ampulsüz

Dıř mekan aydınlatma
armatürleri

Ampul yok

inox

Su Geçirmez



8718696154007



Iřıkla güzelleřtirilmiř bir bahçenin keyfini çıkarın

Bu dıř mekan ıřığı, her zaman hayalini kurduđunuz ambiyansı yaratmak için en son trendler ve yařam tarzlarına göre tasarlandı.

Kolay kullanım

- Ampul birlikte verilmez

Bahçenizde tasarım yapın

- Modern dıř mekan aydınlatması

Dıř mekan için tasarlandı

- IP44 – hava kořullarına dayanıklı

Özel nitelikler

- Çift yönlü ıřık efekti

Özellikler

Ampul birlikte verilmez

Bu armatürün ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışı seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.

Modern dış mekan aydınlatması

Philips'ten etkileyici, cesur ve minimalist dış mekan aydınlatması. Philips dış mekanın şık ve modern tarzı bahçeleri, patikaları ve dış mekan alanlarını ışıkla süslemenin mükemmel bir yoludur.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44

derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Çift yönlü ışık efekti

Philips dış mekan aydınlatma armatürü, çift yönlü ışık efektiyle bahçenizde veya terasınızda mükemmel bir ambiyans yaratır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Metal

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- click!FIX montaj: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır
- Hareket sensörü: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,6 kg
- Genel yükseklik: 160 mm
- Toplam uzunluk: 96 mm
- Genel genişlik: 80 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 220 - 240 V
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Armatür/duy: GU10
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 35
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 2

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696154007
- Net ağırlık: 0,72 kg
- Brüt ağırlık: 0,81 kg
- Yükseklik: 17,8 cm
- Uzunluk: 8,6 cm
- Genişlik: 10,1 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.311

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com