

PHILIPS


Işık Şeridi 5 m RGB

Işık Şeritleri


RGB

Şeffaf

Dim edilebilir; RGB



8718696164242



Philips LED lightstrip'lerle dünyanızı renklendirin

Uzaktan kumandası sayesinde bu lightstrip'i kolayca kontrol edebilir ve ışığı sorunsuzca doğru seviyeye ayarlayabilirsiniz. 30 adet ön tanımlı renk ile renginizi isteğinize göre değiştirin. Philips LED lightstrip'lerin montajı kolaydır, istenilen boyutta kesilebilir ve her türlü yüzeye bantla yapıştırılabilir

Kolay kurulum

- İstenen ölçüde

Tak ve Çalıştır

- Tak ve çalıştır: kolay montaj

Kontrol

- Rahatınız için uzaktan kumanda dahildir

Özellikler

İstenen ölçüde

Işık şeritlerini yerlerinize uyacak şekilde kolayca kesin. Işık şeridindeki kesme işaretleri şeridin nereden kesileceğini gösterir.

Tak ve çalıştır: kolay montaj

Tak-çalıştır ışık şeritlerimizin montajı kolaydır böylece şeritlerimizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kutunun içinde ihtiyacınız olan her şey yer alır.

Rahatınız için uzaktan kumanda dahildir

Farklı ışık renkleri, dim etme seviyeleri seçin ve farklı önceden ayarlanmış ışık ayarları arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Şeffaf
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 45
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 20 lm/W

String ışık/Lightstrip

- Uzatılabilirlik: Hayır

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Salon
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Işık Şeritleri
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, RGB Renkler

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 200 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,205 kg
- Genel yükseklik: 2,6 mm
- Toplam uzunluk: 5.000 mm
- Genel genişlik: 10 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: -
- Işık rengi: RGB
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.453

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com