

PHILIPS

Mum 25 W P45 E14


LED

2700 K

250 lm

15.000 saat

220 - 240 V



8718696475225



Şeffaf LED parıltı, evinize konfor ışıltısı katar

Sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Sürdürülebilir seçim

- 15 yıla kadar kullanım ömrü
- En az %80 tasarrufla çok düşük enerji tüketimi

Sıcak bir ortam yaratın

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık (2700 K)

Anında aydınlatma (LED)

- Açıldığı anda aydınlatma

Özellikler

15 yıla kadar kullanım ömrü

15.000 saate kadar kullanım ömrüne sahip olan bu Philips LED lamba istediğiniz atmosferi 15 yıla kadar korumanızı sağlar.*

Çok düşük enerji tüketimi



Philips LED ampul kullanmaya başladığınız anda ışık veriminden ve kalitesinden ödün vermeden enerji tüketiminde %80'a varan oranda azalma sağlarsınız.

Sıcak Beyaz ışık (2700 K)

Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip ampuller sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir.

Açıldığı anda aydınlatma

Beklemeye gerek yok: Philips LED ampuller açılır açılmaz tam parlaklık seviyesinde ışık verir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Şekil: Lustre
- Lamba biçimi: Sabit ışıltı
- Soket: E14
- Lamba şekli kodu: P45
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Hayır

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 250 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- Ürün ailesi: GözRahatlığı

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.4
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 25 W
- Güç Tüketimi: 4 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 4

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 88 mm
- Toplam uzunluk: 88 mm
- Genel genişlik: 45 mm

Teknik özellikler

• Frekans: 50-60



Yayın tarihi: 2025-09-24
Sürüm: 0.808

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com