

PHILIPS

Ampul

LED


7 W-60 W

E27

Sıcak Beyaz

Dim edilemez

8718696742457



Eş benzeri olmayan bir ampul

Tanıdığınız ve sevdiğiniz geleneksel şekillere sahip olan bu ampuller, size akkor lambaların klasik görünümünü sunarken yaklaşık %80 daha az enerji harcar. Geniş ışın açısı sayesinde ışık her tarafa mükemmel bir şekilde dağılır.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eviniz için ideal ışığı sağlayın


- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Vintage tarzı, modern LED teknolojisi

Özellikler


Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir.

Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Vintage tarzı, modern LED

LED Classic ampuller, standart LED enerji tasarrufu teknolojisine dayanır. Artık son teknolojiye sahip, vintage tasarımla birleştirilmiş bu retro tarzı ampulün keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Şekil: Glob
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit küre
- Soket: E27
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Lamba Malzemesi: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 2700 K
- Işık Akısı: 806 lm
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115,00 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- Ürün ailesi: LED Classic, GözRahatlığı
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Ürün başlığı: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç Tüketimi: 7 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 140 mm
- Toplam uzunluk: 140 mm
- Genel genişlik: 95 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 95 mm
- EPREL Tescil Numarası: 1825194
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Dim Edilebilir: Hayır
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1
- Hat Frekansı: 50 to 60
- Kapak Tabanı: E27
- kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696742457
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,14 kg
- Yükseklik: 19,5 cm
- Uzunluk: 10,4 cm
- Genişlik: 10,4 cm



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.801

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com