

# PHILIPS

Ampul 65 W A60  
E27

LED

6500 K

720 lm

12.000 saat



8718696822029



## Eşî benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul deęiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

### Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

# Özellikler

## UV ya da IR yoktur

Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

## Cıva içermez



Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

## Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert ışığın gözleri ne kadar yorduğunu görmek kolaydır. Çok parlak olursa, göz kamaşması yaşarsınız. Çok yumuşak olursa titreme deneyimini yaşarsınız. Artık gözleri yormayacak şekilde tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilir ve eviniz için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 12.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 720 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 102 lm/W

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718696822029
- EOC: 871869682202900
- Ürün başlığı: ESS LEDBulb 7W 720lm E27 865 1CT/12 RCA

#### Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 65 W
- Güç Tüketimi: 7 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

#### Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 108 mm
- Toplam uzunluk: 108 mm
- Genel genişlik: 60 mm

#### Nominal değerler

- Nominal en yüksek yoğunluk: 156 cd

#### Teknik özellikler

- Frekans: 50-60

#### Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696822029
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,04 kg
- Yükseklik: 10,6 cm
- Uzunluk: 6,1 cm
- Genişlik: 6,1 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30  
Sürüm: 0.550

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)