PHILIPS

Ampul 100 W A65 E27

LED

6500 K

1450 lm

12.000 saat

8718699647858

Eşi benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

UV ya da IR yoktur
Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

Cıva içermez

Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sert ışığın gözleri ne kadar yorduğunu görmek kolaydır. Çok parlak olursa, göz kamaşması yaşarsınız. Çok yumuşak olursa titreme deneyimini yaşarsınız. Artık gözleri yormayacak şekilde tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilir ve eviniz için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 12.000

Çevresel
- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri
- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 1450 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 111 lm/W

Çeşitli
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri
- EAN: 8718699647858
- EOC: 871869964785800
- Ürün başlığı: ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 865 1CT/12RCA

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Güç Tüketimi: 13 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 13

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Genel yükseklik: 120 mm
- Toplam uzunluk: 120 mm
- Genel genişlik: 60 mm

Nominal değerler
- Nominal en yüksek yoğunluk: 286 cd

Teknik özellikler
- Frekans: 50-60

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8718699647858
- Net ağırlık: 0,08 kg
- Brüt ağırlık: 0,1 kg
- Yükseklik: 11,8 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 6,2 cm

Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.136

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com