

PHILIPS

Shan Tavan
Lambası 12 W

Tavan Lambaları

2700 K

Beyaz

Sensör



8718699680534



Kolaylık ve ekstra enerji tasarrufu için harekete duyarlı lamba

Enerji tasarrufu yaparken rahatlığı artırın. Philips'in harekete duyarlı LED tavan lambası, bir sensör tarafından kolayca açılıp kapatılabilir; bu sayede anahtar aramanıza gerek kalmadan odalara girip çıkabilirsiniz. Geniş algılama aralığı ve anında açılan LED teknolojisi, evinizdeki aydınlatmanın yalnızca ihtiyacınız olduğunda açık olacağı anlamına gelir.

Denemesi kolay

- Dahili otomatik hareket sensörüne sahip bu aydınlatma armatürü, insanlar geçtiğinde otomatik olarak açılır.
- Kolay kurulum

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Dayanıklılık

- Enerji tasarrufu
- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Entegre hareket sensörü

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskopik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu sağlar, bu da faturalarınız ve çevre için iyidir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Sensör

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 108 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,38 kg
- Genel yükseklik: 80 mm
- Toplam uzunluk: 260 mm
- Genel genişlik: 260 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 260 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1150
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699680534
- Net ağırlık: 0,42 kg
- Brüt ağırlık: 0,54 kg
- Yükseklik: 8,2 cm
- Uzunluk: 30 cm
- Genişlik: 30 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.536

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com