

# PHILIPS

Moire Tavan  
Lambası 6 W

Tavan Lambaları

4000 K

Beyaz



8718699681050



## Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri, gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar

### Işık etkisi

- Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

### Denemesi kolay

- Kolay kurulum

### Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

### Üstün kalite

- Temizlemesi kolay

# Özellikler

## İç İçe Optik

Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

## Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

## Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

## Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

## Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 106

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Garaj, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 40 mA

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,2 kg
- Genel yükseklik: 50 mm
- Toplam uzunluk: 220 mm
- Genel genişlik: 220 mm

## Servis

- Garanti: 5 yıl

## Teknik özellikler

- Çap: 220 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 640
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

#### Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

#### Ambalaj boyutları ve ađırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699681050
- Net ađırlık: 0,18 kg
- Brüt ađırlık: 0,35 kg
- Yükseklik: 25,1 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Geniřlik: 25,1 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08  
Sürüm: 0.446

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlıđına iliřkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerekleřtirilen hibir iřlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedike, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)