

PHILIPS

Dive Gmme Iřık

Gmme Lambalar

2700 K

Beyaz

Dim Edilebilir; Su Geirmez



8718699755645



Yksek kaliteli dim edilebilir ıřıkla mkemmekel ambiyansı yaratın.

Philips LED Dim edilebilir gmme spot lambalarla mkemmekel havayı yaratın, ıřıklarınızı gnlk parlak ıřıktan rahat tonlara kolayca kısabilirsiniz.

İ mekanınıza uyar

- Dekoratif metalik kaplama

İřık etkisi

- Parlak ve odaklanmış ıřık demeti

Gvenlik

- Neme dayanıklılık

stn kalite

- EyeComfort: Gzleri yormayan ıřık

Kontrol

- Dim edilebilir

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım mr

Özellikler

Dekoratif metalik kaplama

Çağdaş metalik kaplama, modern bir dokunuş katar.

Parlak ve odaklanmış ışık demeti

Belirli stillere dikkat çekmek için ışığı nesnelere, yemek masasına veya diğer iç mekanlara odaklayın.

Neme dayanıklılık

Neme dayanıklılık, bu ürünü banyolarda, mutfaklarda, balkonlarda ve nemin göz önünde bulundurulduğu diğer alanlarda güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi

yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Dim edilebilir

LED parlaklık seviyelerini parlak beyaz ışıktan, geleneksel lambalar gibi sıcak, huzurlu ışıltıya azaltarak ambiyansı değiştirmenizi sağlar.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 10.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36 °
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 64 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Banyo, Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Su Geçirmez

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 29 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,118 kg
- Gömme mesafesi: 15 mm
- Genel yükseklik: 55 mm
- Toplam uzunluk: 85 mm
- Genel genişlik: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 85 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 350
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5
- IP koruma sınıfı kodu: IP65 | Toz ve su püskürtmesine karşı korumalı, IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699755645
- Net ağırlık: 0,12 kg
- Brüt ağırlık: 0,15 kg
- Yükseklik: 9 cm
- Uzunluk: 7,5 cm
- Genişlik: 10,5 cm



Yayın tarihi: 2025-09-03
Sürüm: 0.298

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com