

PHILIPS

Filament Mum Buzlu
25 W BA35 E14

LED

2700 K

250 lm

15.000 saat



8718699762933



Işık kalitesinden ödün vermeyen sıcak beyaz ışık

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 oranında daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampullerinizi için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert ışığın gözleri ne kadar yorduğunu görmek kolaydır. Çok parlak olursa, göz kamaşması yaşarsınız. Çok yumuşak olursa titreme deneyimini yaşarsınız. Artık gözleri yormayacak şekilde tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatılabilir ve eviniz için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 250 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 113

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699762933
- EOC: 871869976293300
- Ürün başlığı: LED classic 25W BA35 E14 WW FR ND SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.41
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 25
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç: 2,2
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 3

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 123 mm
- Toplam uzunluk: 123 mm
- Genel genişlik: 35 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 387387

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699762933
- Net ağırlık: 0,01 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 4,6 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.255

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com