

PHILIPS

Ampul

LED

7 W-60 W

E27

Soğuk Gün Işığı



8718699764739



Mükemmel ıřık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Bildiđiniz ve sevdiđiniz geleneksel řekillerde tasarlanmıřtır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %86 oranında daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir řekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ıřığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ıřık

- Gözlerinizin rahatlıđı için tasarlandı

Özellikler

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14 cm
- Genişlik: 9,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 6500 K
- Işık Akısı: 806 lm
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,9
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115,00 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- Verim: 115 lm/W
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699764739
- EOC: 871869976473900
- Ürün başlığı: LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 7 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Güç Tüketimi: 7 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): E

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 1825126
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1
- Hat Frekansı: 50 to 60 Hz
- Dim Edilebilir: Hayır
- Kapak Tabanı: E27

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699764739
- Net ağırlık: 0,07 kg
- Brüt ağırlık: 0,15 kg
- Yükseklik: 19,5 cm
- Uzunluk: 10,4 cm
- Genişlik: 10,4 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002371001



Yayın tarihi: 2024-04-11
Sürüm: 0.258

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com