




Ampul 100 W A67 E27



Renk, renk, renk, renk, bukalemun gibi! Standart A67 şeklini sizi aldatmasına izin vermeyin: Bu geniş formatlı LED elektrik santralinden çıkan ışığın hiçbir şeyi standart değildir. Hareketli bir parti, zarif bir akşam yemeği ya da iyi bir film eşliğinde kanepede dinlenmek, bulunduğunuz duruma uyacak milyonlarca renk arasından seçim yapın veya ihtiyaçlarınız ve ruh haliniz değiştikçe otomatik olarak mükemmel ortama geçiş yapmak için programlar oluşturun. Tamamı, WiZ uygulaması, WiZ uzaktan kumandası ve hatta sesiniz kullanılarak Wi-Fi ile kontrol edilebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renklerde akıllı ampul
- En fazla 1521 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.




Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: A67
Soket: E27
Cam türü: Buzlu
Kısılabilir: Evet

AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,108 kg

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
Nominal ışık akısı: 1521 lm
Başlama süresi: < 0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında
tam ışık
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):
117 lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 110 mA

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699786199
EOC: 871869978619901
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 100W A67 E27
922-65 RGB 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.55
Gerilim: 220-240 V
Watt eşdeğeri: 100 W
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): E
Güç Tüketimi: 13 W
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 13

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 142 mm
Toplam uzunluk: 142 mm
Genel genişlik: 77 mm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000
Nominal ışık akısı: 1521 lm
Nominal güç: 13 W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60
EPREL Tescil Numarası: 1901113
Akış ölçüm referansı: Sphere

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8718699786199
Net ağırlık: 0,08 kg
Brüt ağırlık: 0,12 kg
Yükseklik: 18,5 cm
Uzunluk: 8,5 cm
Genişlik: 8,5 cm