




## Mum 40 W C37 E14



Mumlar hořtur, ancak tek bir řey yapabilirler: Mum ışıęı üretmek. Tüm renklerde mum řeklindeki LED ampuller ise 16,7 milyon řey yapabilir. Hareketli bir parti, zarif bir akřam yemeęi ya da iyi bir film eřlięinde kanepede dinlenmek, bulunduęunuz durum için mükemmel tonu seęin veya ihtiyaęlarınız ve ruh haliniz deęiřtikęe otomatik olarak mükemmel ortama geęiř yapmak için programlar oluřturun. Tamamı, WiZ uygulaması, WiZ uzaktan kumandası ve hatta sesiniz kullanılarak Wi-Fi ile kontrol edilebilir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renklerde akıllı ampul
- En fazla 470 lümen
- Kolay tak ve ęalıřtır özellięi
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




## Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



## Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



## Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



## Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



## Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



## Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Lamba biçimi: C37  
Soket: E14  
Cam türü: Buzlu  
Kısılabilir: Evet

### AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,045 kg

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000  
Nominal kullanım ömrü: 15.000

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM  
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥90  
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K  
Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler  
Nominal ışık akısı: 470 lm  
Başlama süresi: <0.5 s  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında  
tam ışık  
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):  
95 lm/W

### DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 40 mA

### AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699787097  
EOC: 871869978709701  
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
922-65 RGB 1PF/6

### GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.51  
Gerilim: 220-240 V  
Watt eşdeğeri: 40 W  
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): F  
Güç Tüketimi: 4,9 W  
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 116 mm  
Toplam uzunluk: 116 mm  
Genel genişlik: 39 mm

### NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000  
Nominal ışık akısı: 470 lm  
Nominal güç: 4.9 W

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60  
EPREL Tescil Numarası: 1877836  
Akış ölçüm referansı: Sphere

### DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4  
GHz)

### AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8718699787097  
Net ağırlık: 0,05 kg  
Brüt ağırlık: 0,09 kg  
Yükseklik: 16 cm  
Uzunluk: 7 cm  
Genişlik: 7 cm