




Filament Ampul Şeffaf 60W A60 E27



Sıcak veya soğuk beyaz ışık sunan E27 duylu WiZ Filament ampulle nostaljik bir görünüme sahip akıllı ışık elde edin. Karartmak ve aydınlatmak için WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kumanda edin veya Wi-Fi kurulumlarında önceden ayarlanmış ışık modlarını kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz akıllı ampul
- En fazla 806 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığını Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: A60
Soket: E27
Teknoloji: Akıllı Wi-Fi
Cam türü: Şeffaf
Kısılabilir: Kablosuz Dim etme

AMPUL BOYUTLARI

Yükseklik: 10,6 cm
Ağırlık: 0,042 kg
Genişlik: 6 cm

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): 90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir beyaz
Nominal ışık akısı: 806 lm
Başlama süresi: <0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 43 mA
Verim: 115 lm/W

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699787158
EOC: 871869978715801
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 CL 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V
Watt: 7 W
Watt eşdeğeri: 60 W
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): E

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Uzunluk: 10,6 cm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
Nominal ışık akısı: 806 lm
Nominal güç: 7 W

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60 Hz
EPREL Tescil Numarası: 1901119
Akış ölçüm referansı: Sphere



©2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.