




Filament Mum Şeffaf 40W C35 E14



E14 duylu WiZ ayarlanabilir beyaz nostaljik tarz akıllı Filament mum ampul ile küçük lambalarınıza akıllı ışık ekleyin. Karartmak ve aydınlatmak için WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kumanda edin veya Wi-Fi kurulumlarında önceden ayarlanmış ışık modlarını kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz akıllı ampul
- En fazla 470 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.




Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: C35
Soket: E14
Cam türü: Şeffaf
Kısılabilir: Evet

AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,03 kg

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir beyaz
Nominal ışık akısı: 470 lm
Başlama süresi: < 0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95 lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 33 mA

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8718699787196
EOC: 871869978719601
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 40W C35 E14
927-65 CL 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V
Watt eşdeğeri: 40 W
Enerji Verimliliği Etiket (EEL): F
Güç Tüketimi: 4,9 W
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 113 mm
Toplam uzunluk: 113 mm
Genel genişlik: 35 mm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000
Nominal ışık akısı: 470 lm
Nominal güç: 4.9 W

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60
EPREL Tescil Numarası: 1901126
Akış ölçüm referansı: Sphere

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8718699787196
Net ağırlık: 0,03 kg
Brüt ağırlık: 0,07 kg
Yükseklik: 16 cm
Uzunluk: 7 cm
Genişlik: 7 cm