

# PHILIPS

Pomeron Gömme Işık

Gömme Lambalar


2700 K

Beyaz

Kısılabilir



8719514258068



## Tek armatür. Anahtarınız. Üç ışık ayarı

Parlaklığı değiştirerek doğru ambiyansı yaratın. Philips'in SceneSwitch LED tavan lambası, tüm anlar için mükemmel olan üç parlaklık ayarının keyfini çıkarmanızı sağlar. Dimmer veya ek kurulum gerekmez; tek ihtiyacınız, mevcut anahtarınızdır

### İç mekânınıza uyar

- Dekoratif metalik kaplama

### Işık etkisi

- Parlak ve odaklanmış ışık demeti

### Güvenlik

- Zararlı UV ışınması yok

### Kontrol

- Kademeli dim etme

### Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

# Özellikler

## Dekoratif metalik kaplama

Çağdaş metalik kaplama, modern bir dokunuş katar.

## Parlak ve odaklanmış ışık demeti

Belirli stillere dikkat çekmek için ışığı nesnelere, yemek masasına veya diğer iç mekanlara odaklayın.

## Zararlı UV ışınması yok

Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışınmasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

## Kademeli dim etme

O ana uygun havayı yaratmak için farklı dim etme seviyeleri arasından seçim yapın.

## 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

## Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 7.500
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 30
- Renk tutarlılığı: 5 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 54

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 60 mA

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,127 kg
- Gömme mesafesi: 31,5 mm
- Genel yükseklik: 62 mm
- Toplam uzunluk: 90 mm
- Genel genişlik: 90 mm
- Gömme Tavan kesiti: 7.0 cm x 7.0 cm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

## Teknik özellikler

- Çap: 90 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 420
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 7
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

#### Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

#### Ambalaj boyutları ve ađırlıđı

- EAN/UPC - ürün: 8719514258068
- Net ađırlık: 0,37 kg
- Brüt ađırlık: 0,43 kg
- Yükseklik: 8,5 cm
- Uzunluk: 9,3 cm
- Geniřlik: 27,7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04  
Sürüm: 0.318

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlıđına iliřkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekteřtirilen hiçbir iřlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)