

# PHILIPS

Yukarıdan  
Aydınlatma

Gömme Lambalar

4000 K

Beyaz

8719514303355



## Yıllarca dayanacak biçimde tasarlanmış yüksek kaliteli LED lamba

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

### Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

### Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

### Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

# Özellikler

## Alçak tavanlar için uygunince tasarım Homojen ışık dağılımı

Işığın odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

## 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

## Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 7.500
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 100
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 90

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 90 mA

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,065 kg
- Gömme mesafesi: 117 mm
- Genel yükseklik: 35 mm
- Toplam uzunluk: 140 mm
- Genel genişlik: 140 mm
- Gömme Tavan kesiti: 12.5 cm x 12.5 cm

## Servis

- Garanti: 1 yıl

## Teknik özellikler

- Çap: 140 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 900
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 10
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

#### Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

#### Ambalaj boyutları ve ađırlıđı

- EAN/UPC - ürün: 8719514303355
- Net ađırlık: 0,07 kg
- Brüt ađırlık: 0,09 kg
- Yükseklik: 14,1 cm
- Uzunluk: 4,2 cm
- Geniřlik: 14,1 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08  
Sürüm: 0.195

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlıđına iliřkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerekleřtirilen hibir iřlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedike, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)