

PHILIPS

Reflektör 50 W R50
E14

LED

4000 K

640 lm

15.000 saat



8719514311947



Mükemmel ışık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Tanıdığınız ve sevdiğiniz geleneksel şekiller. Geleneksel ampullere göre yaklaşık %80 daha az enerji kullanır ve on kat daha uzun ömürlüdür.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Özellikler

Titreme görülmez

Işığınız hızlı bir şekilde art arda titrediğinde gözler için zor olabilir, baş ağrısına neden olabilir ve hatta ışığa duyarlı epilepsisi rahatsızlığı olanlar için bir atak başlatabilir. Bu hem tatsız hem de gereksizdir. LED'ler, sürücü akımına verdikleri hızlı tepki nedeniyle titreyebilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımının çıkışındaki değişimleri en aza indirecek şekilde

tasarlandığından, titremeye neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Yani onu göremeyeceksiniz, bir ipucu bile göremeyeceksiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

null

- Vurgu Aydınlatmasına Uygun: Hayır

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit reflektör
- Soket: E14
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Işın açısı: 120 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 640 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 4000 K
- Işık Akısı: 640 lm
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 106,00 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514311947
- EOC: 871951431194700
- Ürün başlığı: ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 50 W
- Güç Tüketimi: 6 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 6

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 86 mm
- Toplam uzunluk: 86 mm
- Genel genişlik: 50 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 50 mm
- Dim Edilebilir: Hayır
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1
- Hat Frekansı: 50 to 60
- Kapak Tabanı: E14
- kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.213

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com