

# PHILIPS

Filament Ampul  
Şeffaf 60 W G93 E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15.000 saat

Dimleme



8719514323957



## Kısıtlanabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

# Özellikler

## %90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

## Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile
- Lamba Malzemesi: Cam

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 13,7 cm
- Genişlik: 9,5 cm

## Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, WarmGlow

## Diğer özellikler

- Verim: 136 lm/W

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Ürün başlığı: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.6
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,9 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): D

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 13,7 cm

#### Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 453252

#### Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514323957
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,11 kg
- Yükseklik: 18,2 cm
- Uzunluk: 10,2 cm
- Genişlik: 13 cm
- Malzeme numarası (12NC):  
929003010901



Yayın tarihi: 2024-09-10  
Sürüm: 0.400

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)