

# PHILIPS

Filament Ampul  
Şeffaf 60 W G95 E27

LED

2200-2700 K

806 lm

25000h

Dimleme



8719514323957



## Kısıtlanabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %90 kadar Enerji Tasarrufu

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

# Özellikler

## %90 kadar Enerji Tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufunun tadını

çıkarın. Mevcut akkor veya halojen ampullerinizi değiştirerek anında %90'dan fazla enerji tasarrufu sağlayın.

## Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan/Dış mekan
- Lamba biçimi: Sabit küre
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Evet
- Lamba Malzemesi: Cam

## Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +45 °C
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Piller dahildir: Hayır
- Renginizi seçin: Evet
- Entegre LED: Evet

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 300
- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <0.5
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 136

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası
- Tarz: Klasik
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, WarmGlow

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Ürün başlığı: LED classic 60W G95 E27 CL WGD90 1PF/4

**Güç tüketimi**

- Güç faktörü: 0.6
- Gerilim: AC 220–240 V
- Watt eşdeğeri: 60
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): D
- Güç: 5,9
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 6

**Ürün boyutları ve ağırlığı**

- Genel yükseklik: 137 mm
- Toplam uzunluk: 137 mm
- Genel genişlik: 95 mm

**Servis**

- Garanti: 2 yıl

**Teknik özellikler**

- Frekans: 50–60
- Çap: 95 mm
- Ampul teknolojisi: LED
- IP koruma sınıfı kodu: IP65
- EPREL Tescil Numarası: 2595867

**Ampul**

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

**Desteklenenler**

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8719514323957
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,11 kg
- Yükseklik: 18,2 cm
- Uzunluk: 10,2 cm
- Genişlik: 13 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04  
Sürüm: 0.479

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)