

PHILIPS

Filament Mum Şeffaf
40 W BA35 E14

LED

2200-2700 K

470 lm

25000h

Dimleme



8719514324374



Kısılabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller güzel ve sıcak beyaz ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %90 kadar Enerji Tasarrufu

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Özellikler

%90 kadar Enerji Tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufunun tadını

çıkarın. Mevcut akkor veya halojen ampullerinizi değiştirerek anında %90'dan fazla enerji tasarrufu sağlayın.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan/Dış mekan
- Lamba biçimi: Sabit mum
- Soket: E14
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Evet
- Lamba Malzemesi: Cam

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +45 °C
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Piller dahildir: Hayır
- Renginizi seçin: Evet
- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 300
- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <0.5
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 138

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası
- Tarz: Klasik
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, WarmGlow

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Ürün başlığı: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.6
- Gerilim: AC 220–240 V
- Watt eşdeğeri: 40
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): D
- Güç: 3,4
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 4

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 119 mm
- Toplam uzunluk: 119 mm
- Genel genişlik: 35 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50–60
- Çap: 35 mm
- Ampul teknolojisi: LED
- IP koruma sınıfı kodu: IP65
- EPREL Tescil Numarası: 1109143

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514324374
- Net ağırlık: 0,01 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 4,6 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.464

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com