

PHILIPS

Doris Tavan
Lambası 17 W

Tavan Lambaları

2700 K

Siyah

Su Geçirmez



8719514326606



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Güvenlik

- Neme dayanıklılık

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Neme dayanıklılık

Neme dayanıklılık, bu ürünü banyolarda, mutfaklarda, balkonlarda ve nemin göz önünde bulundurulduğu diğer alanlarda güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi,

çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 88 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Banyo, Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 142 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,57 kg
- Genel yükseklik: 90 mm
- Toplam uzunluk: 313 mm
- Genel genişlik: 313 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 313 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1500
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I – Topraklanmış

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514326606
- Net ağırlık: 0,49 kg
- Brüt ağırlık: 0,82 kg
- Yükseklik: 10 cm
- Uzunluk: 35 cm
- Genişlik: 35 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.358

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com