

PHILIPS

Filament Ampul
Amber 50 W ST64 E27

LED

2200 K


640 lm

15.000 saat

Dimleme



8719514337794



Ev için son teknoloji LED ampul

Bu Philips LED ampul güzel, ekstra sıcak ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Bu lamba, alev rengi sıcaklığıyla sıcak bir atmosfer için mükemmel bir seçenektir.

Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışık


- Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışık

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş

- Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür

Özellikler

Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışıık



Size özel ortamınızı oluşturmak için dim edilebilen ekstra sıcak beyaz ışıklarla odanızda hoş ve sıcak bir ambiyans sunar.

Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür



Görünür flamenti ile bu güzel ampul her odaya stilve nostalji katar. Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Kısılabılır: Evet
- Lamba Malzemesi: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2200 K
- Nominal ışık akısı: 640 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 822 | CCT of 2200K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 110

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dekoratif, Dim edilebilir

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Ürün başlığı: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 50
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç: 5,8
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 6

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 140 mm
- Toplam uzunluk: 140 mm
- Genel genişlik: 64 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 574379

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514337794
- Net ağırlık: 0,04 kg
- Brüt ağırlık: 0,07 kg
- Yükseklik: 17,7 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 7,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.340

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com