

PHILIPS

Ampul 80 W A60
E27

LED

4000 K

950 lm

10.000 saat



8719514377714



Ev için son teknoloji LED ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

Özellikler

UV ya da IR yoktur

Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

Cıva içermez



Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 10.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 950 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 86 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514377714
- EOC: 871951437771400
- Ürün başlığı: Ecohome LED Bulb 11W 950lm E27 840 RCA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 80 W
- Güç Tüketimi: 11 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 108 mm
- Toplam uzunluk: 108 mm
- Genel genişlik: 60 mm

Nominal değerler

- Nominal en yüksek yoğunluk: 190 cd

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514377714
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,05 kg
- Yükseklik: 13,6 cm
- Uzunluk: 6,1 cm
- Genişlik: 6,1 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.106

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com