

# PHILIPS

Ampul 100 W A65  
E27

LED

3000 K

1350 lm

10.000 saat



8719514377776



## Ev için son teknoloji LED ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

# Özellikler

## UV ya da IR yoktur

Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

## Cıva içermez



Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 10.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- Nominal ışık akısı: 1350 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5
- Renk Kodu: 830 | CCT of 3000K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 90 lm/W

## Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514377776
- EOC: 871951437777600
- Ürün başlığı: Ecohome LED Bulb 15W 1350lm E27 830 RCA

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Güç Tüketimi: 15 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 15

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 120 mm
- Toplam uzunluk: 120 mm
- Genel genişlik: 60 mm

## Nominal değerler

- Nominal en yüksek yoğunluk: 282 cd

## Teknik özellikler

- Frekans: 50-60



Yayın tarihi: 2025-08-30  
Sürüm: 0.106

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)