

PHILIPS

June Duvar Aplağı 12
W E27 P45 Ampulsüz

myGarden

Ampul yok

Antrasit

Su Geçirmez



8719514385269



Güzel bir bahçenin keyfini sürün

Bahçenize modern bir tarz katın. Bu antrasit Philips myGarden duvar aplağı şık formuyla göz doldurur. Sıcak beyaz enerji tasarrufu sağlayan ışık yayarak geceleri şık bir silüet oluşturur.

Bahçenizi ışıkla tasarlayın

- Dekoratif dış mekan aydınlatması
- Çağdaş tarz için tercihiniz
- Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz
- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Bahçenizi yüksek kaliteli aydınlatma ile ışıklandırın

- Enerji tasarrufu
- Philips ampul her zaman birlikte verilir
- Güçlü ışık

Dış mekanınızı kolay yoldan aydınlatın

- Hava koşullarına dayanıklı



Özellikler

Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Çağdaş tarz için tercihiniz

Avrupa'da tasarlanan bu lamba, çağdaş dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.

Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz

Ön kapınıza yakın yerler veya teras duvarları için ideal olan bu duvar lambasıyla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Philips ampul her zaman birlikte verilir



En iyi aydınlatma etkisini elde etmek için yüksek kaliteli Philips EcoLamp ampul birlikte verilir.

Güçlü ışık

Bu dış mekan lambası güçlü, sıcak beyaz ışık verir. Bahçenizi veya terasınızı ışıklandıran parlak bir ışık havuzu yaratır.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 10.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,560 kg
- Genel yükseklik: 195 mm
- Toplam uzunluk: 195 mm
- Genel genişlik: 135 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514385269
- Net ağırlık: 0,56 kg
- Brüt ağırlık: 0,88 kg
- Yükseklik: 163 mm
- Uzunluk: 210 mm
- Genişlik: 210 mm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.308

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com