

PHILIPS

Atlas Fanlı Tavan
Lambası 28+35 W

Tavan Vantilatörü
Lambaları

2700/5500/4000 K

Nikel

Uzaktan Kumanda



8719514408555



Tek armatür. Anahtarınız. Üç ışık ayarı.

Uzaktan kumandaya sahip Philips LED geri çekilebilir tavan vantilatörü ışığı kullanarak özelleştirilebilir ışığı rahat bir esinti ile birleştirin. Kullanılmadığında gözden kaybolan şeffaf bıçaklar ve üç SceneSwitch ışık ayarıyla bu ışık, her alanda mükemmel bir atmosfer yaratır.

Denemesi kolay

- Şeffaf kanatlı geri çekilebilir tavan vantilatörü
- Kurulumu kolay, kullanımı güvenli
- Güçlü, güvenilir performans
- Yıl boyunca kullanıma sahip olun
- Rahat bir esintinin tadını çıkarın
- Kullanışlı zamanlayıcılar

Ortam yaratan ışık efekti

- Parlak ama rahat tavan lambası

Üstün kalite

- Sessiz motor

Özellikler

Şeffaf kanatlı geri çekilebilir tavan vantilatörü

Tavanda dönen gölgelere elveda deyin: Bu fan, kullanılmadığında ışığa doğru katlanabilen ve gözden kaybolan şeffaf kanatlara sahiptir.

Kurulumu kolay, kullanımı güvenli

Philips LED geri çekilebilir tavan vantilatörü ışığı, sıkı güvenlik testlerinden geçmiştir ve diğer önemli güvenlik özelliklerinin yanı sıra düşmeye dayanıklı vidalara ve sağlam bir tasarıma sahiptir.

Güçlü, güvenilir performans

Philips LED tavan vantilatörü ışığı, güçlü hava sirkülasyonu ve zaman içinde sürekli güvenilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş kanat tasarımı sayesinde soğutma için maksimum hava akışı sağlamak üzere büyük bir hava hacmi kapsar.

Yıl boyunca kullanıma sahip olun

Hem yaz hem de kış için çalışma modları ile tüm yıl boyunca alanınızda hava sirkülasyonu için en iyi ayarları elde edeceksiniz.

Rahat bir esintinin tadını çıkarın

Vantilatör için dinamik hız ayarları sunan Natural Breeze fonksiyonu ile evinizin her odasına bir ada esintisi getirin.

Kullanışlı zamanlayıcılar

Belirli bir süre sonra ışığınızı kapatan iki farklı zamanlayıcı arasından seçim yapın ve bunları uzaktan kumandayla ayarlayın.

Parlak ama rahat tavan lambası

Philips LED tavan vantilatörü ışığı, eviniz için, ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda veya duvar anahtarıyla kontrol edebileceğiniz, son derece parlak ancak rahat bir ışık sunar.

Sessiz motor

Philips LED tavan vantilatörü ışığı, odadaki havayı yüksek ses olmadan sirküle eden sessiz bir motor sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama

- Renk: Nikel
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700-4000-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 128

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Uzaktan Kumanda

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 290 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 6,9 kg
- Genel yükseklik: 418 mm
- Toplam uzunluk: 485 mm
- Genel genişlik: 485 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 485 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 4500
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514408555
- Net ağırlık: 6,9 kg
- Brüt ağırlık: 10,45 kg
- Yükseklik: 30 cm
- Uzunluk: 55,3 cm
- Genişlik: 55,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.442

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com