

PHILIPS

Utrecht Ayaklı/Yaya Yolu
Lambası 20 W E27
Ampulsüz

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

Ampul yok

Antrasit

Su Geçirmez

8719514417533



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Antrasit renkli bu Philips Utrecht dış mekan ayaklı lamba, paslanmaz çelikten yapılmış zarif bir tasarıma sahiptir. Bahçenize dağınık parlaklık katarken yüksek kaliteli ışığıyla sosyal alanlarınıza ışıltılı bir hayat katar.

Kolay kullanım

- Ampul birlikte verilmez

Bahçenizde tasarım yapın

- Dış mekan ayaklı lambaları için tercihiniz

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Ampul birlikte verilmez

Bu armatürün ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışı seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.


Dış mekan ayaklı lambaları için tercihiniz

Bahçenizi veya terasınızın köşesini ışıklandırmak ya da garaj çevresini ve yolları aydınlatmak için ideal olan bu ayaklı lambayla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün sentetik malzemeler

Bu Philips ışık dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Paslanmaz Çelik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 0

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- click!FIX montaj: Evet
- Gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Yoğun ışık huzmeleri: Hayır
- Kısılabilir: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- FFP – Sorunsuz Paket: Hayır
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Hayır
- Hareket, gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Hareket sensörü: Hayır
- Ortam yaratmak için ideal: Hayır
- Yön bulma ışığı olarak ideal: Hayır
- Taşınabilir: Hayır
- Güç adaptörü dahildir: Hayır
- Koruyucu kılıf dahildir: Hayır
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Dayanıklı, yüksek kaliteli malzeme: Evet
- Her yönde serbestçe döner: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Eğilebilen başlık (yukarı-aşağı): No
- USB şarjı: Hayır
- Şaheser: Hayır
- Şaheser: Hayır
- Fiş Tipi: No plug

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): >60
- Renk sıcaklığı: 2700 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Ayaklı Lambalar/Yaya Yolu Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,48 kg
- Genel yükseklik: 45 mm
- Toplam uzunluk: 12 mm
- Genel genişlik: 12 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 121 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 0
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür/duy: E27
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I – Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 1
- Montaj seçenekleri: Gömme

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514417533
- Net ağırlık: 0,48 kg
- Brüt ağırlık: 0,62 kg
- Yükseklik: 46 cm
- Uzunluk: 13 cm
- Genişlik: 13 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.560

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com