

PHILIPS

Amber Masa Işıđı

Çalıřma Masası Lambaları

4000 K

Siyah

Kısılabilir

8719514420397



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Sađlam tasarım ve optimum performansıyla Philips LED Performance masa ışığı, her ev alanına kalite ve parlaklık getiren mükemmel bir aydınlatma armatürüdür. Gözlerinizi yormayan rahat ışık.

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Kontrol

- Kademeli dim etme

Özellikler

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskopik

efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi

yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Kademeli dim etme

O ana uygun havayı yaratmak için farklı dim etme seviyeleri arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 24

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Çalışma Masası Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 1000 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,33 kg
- Genel yükseklik: 245 mm
- Toplam uzunluk: 292 mm
- Genel genişlik: 39 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 120
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: 5 V
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514420397
- Net ağırlık: 0,33 kg
- Brüt ağırlık: 0,39 kg

- Yükseklik: 28,3 cm
- Uzunluk: 6,8 cm
- Genişlik: 10,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.310

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com