

PHILIPS

Edison Masa
Lambası

Çalışma Masası Lambaları

3000/4000/5000K

Siyah

Kısılabilir

8719514420434



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Sağlam tasarım ve optimum performansıylayla Philips LED Performance masa ışığı, her ev alanına kalite ve parlaklık getiren mükemmel bir aydınlatma armatürüdür. Gözlerinizi yormayan rahat ışık.

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Kontrol

- Kademeli dim etme

Özellikler

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskopik

efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi

yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Kademeli dim etme

O ana uygun havayı yaratmak için farklı dim etme seviyeleri arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2700-4000-6500 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 33

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Çalışma Masası Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 900 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,22 kg
- Genel yükseklik: 51 mm
- Toplam uzunluk: 460 mm
- Genel genişlik: 96 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 150
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: 5 V
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514420434
- Net ağırlık: 0,22 kg
- Brüt ağırlık: 0,38 kg
- Yükseklik: 6,2 cm
- Uzunluk: 11,5 cm
- Geniřlik: 49,2 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.503

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir iřlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com