

PHILIPS

Ayna Işıđı Taşınabilir
Işık

Taşınabilir Lambalar

5000/4000/3000K

Pembe

Kısılabılır

8719514420458



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Sađlam tasarım ve optimum performansıylay Philips LED Performance masa ışığı, her ev alanına kalite ve parlaklık getiren mükemmel bir aydınlatma armatürüdüř. Gözlerinizi yormayan rahat ışık.

Işık etkisi

- SceneSwitch renk deđiřimi

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Kontrol

- Kademeli dim etme

Özellikler

SceneSwitch renk değişimi

SceneSwitch Renk Değişimi, evde yaşam alanınızın genel havasını ayarlamanıza olanak tanır. Soğuk gün ışığıyla odaklanın, soğuk beyaz ışıkla daha üretken olun veya sıcak beyaz ışıkla rahatlayın ve gevşeyin. Tüketiciler, özünde günlük aktivitelerine göre evlerindeki ışıkları kontrol edebilirler.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz,

aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Kademeli dim etme

O ana uygun havayı yaratmak için farklı dim etme seviyeleri arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Pembe
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 95
- Renk sıcaklığı: 2700-4000-6500 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 17 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Taşınabilir Lambalar
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 900 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,74 kg
- Genel yükseklik: 282 mm
- Toplam uzunluk: 195 mm
- Genel genişlik: 88 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 60
- Işık rengi: 5000/4000/3000
- Şebeke elektriği: 5 V
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.520

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com