

PHILIPS

Mauve Tavan
Lambası 6 W

Tavan Lambaları

4000 K

Beyaz

Sensör



8719514431829



Kolaylık ve ekstra enerji tasarrufu için harekete duyarlı lamba

Enerji tasarrufu yaparken rahatlığı artırın. Philips'in harekete duyarlı LED tavan lambası, bir sensör tarafından kolayca açılıp kapatılabilir; bu sayede anahtar aramanıza gerek kalmadan odalara girip çıkabilirsiniz. Geniş algılama aralığı ve anında açılan LED teknolojisi, evinizdeki aydınlatmanın yalnızca ihtiyacınız olduğunda açık olacağı anlamına gelir

Denemesi kolay

- Dahili otomatik hareket sensörüne sahip bu aydınlatma armatürü, insanlar geçtiğinde otomatik olarak açılır.
- Kolay kurulum

Dayanıklılık

- Enerji tasarrufu

Özellikler

Entegre hareket sensörü

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana

sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu sağlar, bu da faturalarınız ve çevre için iyidir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 106

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Garaj, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Sensör

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 45 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,26 kg
- Genel yükseklik: 72 mm
- Toplam uzunluk: 250 mm
- Genel genişlik: 250 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 250 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 640
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514431829
- Net ağırlık: 0,26 kg
- Brüt ağırlık: 0,49 kg
- Yükseklik: 27,2 cm
- Uzunluk: 8,2 cm
- Genişlik: 27,2 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.246

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com