

PHILIPS


Ozziet Tavan
Lambası 18 W

Tavan Lambaları


4000 K

Siyah

Kısılabilir



8719514431966



Bir armatür. İki ışık bölgesi. Üç ayar.

Bu şık, ince siyah tavan lambası her tavana uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ana ışığın temiz yuvarlak hatları, akıllı bir lineer kenar ışıkla vurgulanır. İki ışığı birleştirerek 3 adet benzersiz ışık ayarı yaratın. Ana downlight soğuk 4000k çıkışa sahip ve lineer kenar vurgusu ışık 2700k çıkış sağlıyor. Lamba 3 farklı boyutta mevcut olup evinizin her odasına mükemmel uyum sağlar. Kullanışlı hafıza özelliği en son ayarlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Ozziet tavan lambası kapalıyken de açıkken olduğu kadar şık duruyor.

Oturma ve yatak odanız için tasarlandı

- Rahatlamanız ve sosyalleşmeniz için mükemmel

İç mekanınıza uyar

- Süper ince tasarım

Denemesi kolay

- Kolay seçim için favori modunuzu kaydedin
- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Çift bölgeli ışık

Özellikler

Rahatlamanız ve sosyalleşmeniz için mükemmel

Ailelerin bir arada geldiği, dinlendiği ve konuklarıyla sosyalleştiği oturma odaları evin kalbi konumundadır. Oturma ve yatak odalarınız için ihtiyaç duyulan aydınlatma esnek olmalı ve gün boyunca farklı kullanımlara uyum sağlayabilmelidir. Farklı ışık kaynaklarının dikkatlice yerleştirilmesi ve ışık katmanının çeşitlendirilmesi daha geniş görünümlü bir atmosfer yaratır ve odaya sıcak ve davetkar bir his kazandırır.

Süper ince tasarım

İnce tasarım, alçak tavanlı odalar için idealdir ve yüzeye oturtulur.

Kolay seçim için favori modunuzu kaydedin

İster rahat akşamlar için loş ışığı ister odaklanma için parlak bir beyaz ışığı tercih edin, sistem favorilerinizi kolayca seçebilmemiz için hafızasına kaydeder.

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Çift bölge ışık

Odanızın ambiyansını değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Philips'in SceneSwitch İki bölge LED tavan lambası, üç benzersiz ayar ile ortamın havasını belirlemenizi sağlar. Ana ve lineer kenarlı ışığın kombinasyonu size bir araya gelmeniz, konsantre olmanız ve keyifli anlar geçirmeniz için mükemmel seçenekler sunar. Dimmer veya kurulum gerektirmez, tek ihtiyacınız mevcut anahtarınızdır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Black
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 111

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Garaj, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 150 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,61 kg
- Genel yükseklik: 45 mm
- Toplam uzunluk: 300 mm
- Genel genişlik: 300 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 300 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2000
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II – Çift Yalıtımlı

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514431966
- Net ağırlık: 0,62 kg
- Brüt ağırlık: 0,88 kg
- Yükseklik: 32,5 cm
- Uzunluk: 5,4 cm
- Genişlik: 32,5 cm

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz



Yayın tarihi: 2026-07-18
Sürüm: 0.365

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com