

PHILIPS

Star Tavan/Duvar Spot Lamba

Tavan/Duvar Spot
Lambaları

2700 K

Siyah

Dim Edilebilir; ClickFix

8719514435377



Evinizi ıřıkla ssleyin

Philips myLiving Star LED spot, krom ayaęı ve pudra siyah boyalı gvdesiyle zamansız zarafeti yansıtıyor. Philips'in bu LED dim edilebilir spotuyla, gnlk iřler iin parlak iřlevsel ıřıktan, dinlenme zamanı iin yumuřak ıřık seviyesine sorunsuzca ayarlayabilirsiniz.

evreci aydınlatma zmleri

- Duvar ii kısma anahtarları ile uyumlu
- Yksek kaliteli LED ıřıęı

Geliřmiř LED ıřıklandırma

- Sıcak Beyaz ıřık

zel nitelikler

- Ayarlanabilir spot lamba bařlıęı

Rahatlıęınız ve huzurunuz iin aydınlatma

- 30 yıla varan lamba kullanım mr
- 5 yıl garantiyle iiniz rahat etsin

Özellikler

Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu



Duvar içi kısma anahtarıyla (dahil değildir) bu Philips ışığının parlaklığını değiştirerek odanın ambiyansını ayarlayabilir, evinizin herhangi bir özelliğini öne çıkarabilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sıcak Beyaz ışık



Bu lamba, 2700 Kelvin renk sıcaklığına sahip sarı ışık veren en son Philips teknolojisi ürünü yüksek güçlü LED'ler kullanır.

30 yıla varan kullanım ömrü

LED ışıklar daha uzun ömürlüdür ve ışık kaynağınızı sıkça değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bu, israfı önemli ölçüde azaltırken uzun vadede tasarruf etmenizi de sağlar.

5 yıl garanti

Tüm spot ışıklarımız dayanıklılık esas alınarak üretilmiştir. Uzun ömürlü ve kaliteli aydınlatmanın keyfini her gün çıkarabilmeniz için, ürünün tamamı 5 yıl tam garantiye sahiptir.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu Philips lambaya entegre edilen LED teknolojisi, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Ayarlanabilir spot lamba başlığı



Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 30.000
- Nominal kullanım ömrü: 30.000

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Ayarlanabilir yükseklik: Hayır
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
- paslanma önleyici toz önleyici: Hayır
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- click!FIX montaj: Evet
- Gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Yoğun ışık huzmeleri: Hayır
- Kısılabılır: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- FFP - Sorunsuz Paket: Hayır
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Hareket, gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Hareket sensörü: Hayır
- Ortam yaratmak için ideal: Evet
- Dikey/yatay montaj için uygun: Evet
- Yön bulma ışığı olarak ideal: Evet
- Yukarı/aşağı montaj için ideal: Evet
- Duvara/tavana montaj için uygun: Evet
- Dönebilen başlık (sağ-sol): Hayır
- Taşınabilir: Hayır
- Koruyucu kılıf dahildir: Hayır
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Dayanıklı, yüksek kaliteli malzeme: Evet
- Her yönde serbestçe döner: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Eğilebilen başlık (yukarı-aşağı): Evet
- İngiliz tipi fiş dahildir: Hayır
- USB şarjı: Hayır
- Sıcak Beyaz Işık: Evet
- Su geçirmez: Hayır
- Şaheser: Hayır
- Şaheser: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 45 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Mutfak, Ev Ofis, Koridor
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan/Duvar Spot Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, ClickFix

Diğer özellikler

- Verim: 110 lm/W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,28 kg
- Kablo uzunluğu: 220
- Yükseklik: 8,2 cm
- Minimum yükseklik: 82 cm
- Uzunluk: 11,8 cm
- Genişlik: 6 cm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 500
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514435377
- Net ağırlık: 0,28 kg
- Brüt ağırlık: 0,35 kg
- Yükseklik: 14,2 cm
- Uzunluk: 7,2 cm
- Genişlik: 9,2 cm



Yayın tarihi: 2025-05-24
Sürüm: 0.381

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com